

**Strato-tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 225×20×51****Tilaustiedot**

Tilausnumero	590200
GTIN	9003174414025
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.

- **Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.**
- **Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Eryityskäsitelty jalokorundi **seostamattomien ja vähän seostettujen karkaisemattomien terästen työstöön.**

Käyttö:

Karkeahiontaan (rouhintaan).

Erittely:

F13A46HH11V - Strato steel low alloyed.

Huomautus:

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

Muoto: 1

Muoto: 1

Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	Tasohionta
Hioma-aineen lyhenne	A
Muoto	1
Laikan Ø D	225 mm
Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	225×20×51
Reiän Ø H	51 mm
Tuotetyyppi	Tasohiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		