



Tarkkuus-ulkokehähiomalaikka H×S×K (mm), 400×40×127, tyyppi:



Tilaustiedot

Tilausnumero	594590
GTIN	9003176559199
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat ulkopyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine. Hiomalaikan rakenteessa rakeet ja sideaine on yhdistetty optimaalisella tavalla, tuloksena erinomainen sidoslujuus ja valmistusprosessi:

- Tehokas leikkaavuus ja lyhyemmät hioma-ajat, vähäinen kuluminen.
- Vähäinen lämpökuormitus, työstettävä kappale ei kuumene.
- Seisokkiajoilta vältytään pitkien oikaisuvälien ansiosta.

Tyyppimerkinnot: 454A 802J10 V3. Sintratun korundin ansiosta pitkä käyttöikä ja parempi hiontateho. Soveltuu etenkin **runsasseosteisille teräksille / HSS:lle.**

Käyttö:

- Yleiskäyttöinen ulkopyöröhionnassa (pitkittäishionta, suora/viisto pistohionta).
- Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa (esim. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin jne.)
- Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Huomautus:

Sopii myös tasohiontaan.

Muoto: 1

Muoto: 1

Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	ulkoympärys
Hioma-aine	sintrattu korundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	454A 80J10 V3
Muoto	1
Laikan Ø D	400 mm
Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	400×40×127
Reiän Ø H	127 mm