

**Tarkkuus-sisäkehähiomalaikka H×S×K (mm), 50×40×16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	595051
GTIN	9003176647469
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokkaat erikoiskorundi-sisäpyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen sisäpyöröhionnassa, esim. läpäreikien, sovitusten hiontaan.

Erittely:

97A802I5V112 Steel Universal.

Muoto: 5

Syvennyksen syvyys F 1: 13 mm

Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	Sisäpyörö
Hioma-aine	tehoerikoiskorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	97A802I5V112 Steel universal
Muoto	5
Laikan Ø D	50 mm

Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	50×40×16
Reiän Ø H	16 mm
Syvennyksen Ø P	30 mm
Syvennyksen syvyys F 1	13 mm
Tuotetyyppi	Sisäpyörö-hiontalevy

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		