



Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 10X11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas – koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	21,4 mm
Avainkoko \varnothing_1	10 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	19,4 mm
Avainkoko \varnothing_2	11 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	8,5 mm
Avaimen pituus L	153 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain