



Kaksoisräikkälenkkiavain Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E20XE24



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 619440 E20XE24 |
| GTIN | 4045197229991 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaattu. Erittäin helposti kiertyvät rengasräikät. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Kokonaispituus L: 230 mm

suurin lenkin Ø D1: 30,5 mm

suurin lenkin Ø D2: 32,5 mm

suurin lenkin korkeus h₁: 10,4 mm

suurin lenkin korkeus h₂: 11,2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Torx®-profiili ₁ | E20 |
| Torx®-profiili ₂ | E24 |
| suurin lenkin Ø D2 | 32,5 mm |
| suurin lenkin Ø D1 | 30,5 mm |
| suurin lenkin korkeus h ₂ | 11,2 mm |
| suurin lenkin korkeus h ₁ | 10,4 mm |
| Kokonaispituus L | 230 mm |
| Irrotusprofiili | Hylsyavain TORX®-ruuveille |
| Hammasluku | 72 |
| tartuntakulma | 5 astetta |

| | |
|-------------|-----------------------|
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |