



Tarkkuus-ulkokehähiomalaikka H×S×K (mm), 350×32×127, tyyppi:



Tilaustiedot

Tilausnumero	594225
GTIN	9003176501273
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat ulkopyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine. Hiomalaikan rakenteessa rakeet ja sideaine on yhdistetty optimaalisella tavalla, tuloksena erinomainen sidoslujuus ja valmistusprosessi:

- **Tehokas leikkaavuus ja lyhyemmät hioma-ajat, vähäinen kuluminen.**
- **Vähäinen lämpökuormitus, työstettävä kappale ei kuumene.**
- **Seisokkiajoilta vältytään pitkien oikaisuvälien ansiosta.**

Tyyppimerkinnot: 89A 802J5 AV217. Jalokorundi yleiskäyttöön.

Käyttö:

- **Yleiskäyttöinen ulkopyöröhionnassa (pitkittäishionta, suora/viisto pistohionta).**
- **Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa (esim. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin jne.)**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkäkestoisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Huomautus:

Sopii myös tasohiontaan.

Muoto: 1

Muoto: 1

Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	ulkoympärys
Hioma-aine	jalokorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	89A 80J5 AV217
Muoto	1
Laikan Ø D	350 mm
Laikan leveys T	32 mm
Tuotenimen määrite	350×32×127
Reiän Ø H	127 mm