

Garant GRIDLINE

Kaapelikela ja automaattikelaus, Tyyppi: DE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	914890 DE
GTIN	4045197894052
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

Kaapelikela kestävästä teräslevystä, sisältää integroidun jatkojohdon itseasennukseen työkaluvaunun alle. Ulosveto- ja uloskelausautomaatiikka.

250 V, 10 A, vaihtovirta.

Seuraavat LED-valot voidaan liittää kaapelikelaan: Nro 914870, 914871, 914872, 914873.

Käyttö:

Mobiiliin virransyöttöön työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpöytiin.

Sopii :

ToolCar nro 914520, 914524; työkaluvaunu nro 914540, 914550; XL ToolCar nro 914590; ToolTruck nro 914560, 914564, 914568.

Toimituksen sisältö:

Kaapelikela, 5,0 m pitkä neopreenikaapeli, 2 Schuko-pistoketta suojuksella kiinnitettäväksi työkaluvaunun sivulle (yhdistetään kaapelikelaan Wieland-pistokkeella).

Huomautus:

Ei voida yhdistää lisälaatikkoon nro 914795.

Nimellisjännite: 250 V

Korkeus: 80 mm

Leveys: 310 mm

Syvyys: 360 mm

Kaapelin materiaali: Neopreeni

Kaapelin pituus: 5 m

Tekninen kuvaus

Kaapelin materiaali	Neopreeni
Leveys	310 mm
Kaapelin pituus	5 m
Syvyys	360 mm
Nimellisjännite	250 V
Korkeus	80 mm
Sarja	ToolCar-työkaluvaunut
Sarja	Pyörällinen työpenkki ToolTruck
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Kaapelikela