

HOLEX**Endoskooppianturi, käännettävä ja joustava, Ø 4,5 mm, Anturin pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492944 1500
GTIN	4045197893772
Tuoteluokka	42L

Kuvaus**Malli:**

2x 180° käännettävä anturipää: Kahvallinen anturi, jossa säätövipu kamerapään kallistamiseen kahteen suuntaan (enint. 2x 180°). Onteloiden tarkistamiseen takakautta anturin sisäänvientisuuntaan ei tarvita ylimääräistä anturipeiliä. Valittu käänkökulma voidaan lukita, mikä mahdollistaa väsyttämättömän työskentelyn. Koko anturi on metallipunotun suojaletkun ansiosta erittäin kestävä. Kuvakulman laajuus 90°.

Vankka, vesitiivis anturipää (IP67) jaloterästä, mukana himmennettävät, valkoiset LED-valot. Kuvasuunta 0°.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Sopii vaikeapääsyisten tilojen tarkastamiseen, esim. **autoteollisuudessa:** moottori, vaihteisto, säiliö, kori, kojelauta, valvoja. **Lentoliikenne:** moottorit, turbiinit, johtojärjestelmät.

Rakentaminen: rakennusmateriaalin, vesivaurioiden, tuholaisvahinkojen arviointi.

Putkirakennus: hitsaussaumamat, vierasesineet, vuodot. **Hydrauliikkajärjestelmät:** sylinterit, vuodot. **Lämmitys-, saniteetti-, ilmastointijärjestelmät:** uunit, kamiinat, boilerit, ilmastointilaitteet, likavesijärjestelmät. **Tuholaistorjunta:** mehiläispesät, ampiaispesät, linnunpesät, hyönteiset. **Poliisi, tulli:** ajoneuvotarkastukset, tavaratarkastukset.

Sopii:

Kaikki endoskooppimallit nro 492923; 492924; 492925; 492928.

Huomautus:

Lisää anturityyppejä (30 m:iin saakka), joissa eri anturipään-Ø ja kuvasuunta tilattavissa erikseen.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 67
Kameran resoluutio	640×480 px
Tuotenimen määrite	Ø 4,5 mm
Tuotetyyppi	Sondi