



## Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 11X13mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619705 11X13
GTIN	4045197673367
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas – koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

#### Standardi:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	22,8 mm
Avainkoko $_1$	11 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\text{ max}}$	8,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\text{ max}}$	10,5 mm
Avaimen pituus L	174 mm
Avainkoko $_2$	13 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	25,3 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain