



Hylsyavainsarja, 18 osaa, metriset / tuumamitat



Tilaustiedot

Tilausnumero	619500
GTIN	4045197607416
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

6-kulmaiset hylsy, ulkokuusikulma, tiheä 60-hampainen räikkä, suunnanvaihdin.

Käyttö:

Joustavaan sidepultti- ja kierretankomuttereiden kiristämiseen. Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Sisältö:

Metriset hylsy: 8 kpl koot 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Hylsy, tuumamitat: 8 kpl koot 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 tuumaa

Jatkokappale: 1 kpl koko 75 mm

Räikkäväänin: 1 kpl / suunnanvaihdin

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5/16-3/4 tuuma
Osien määrä	18
Räikän hammasluku	60
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain