



**Tarkkuus-ulkokehähiomalaikka H×S×K (mm), 400×40×127, tyyppi:**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	594345
GTIN	9003176201180
Tuoteluokka	53Y

## Kuvaus

### Malli:

**Erittäin tehokkaat ulkopyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine.** Hiomalaikan rakenteessa rakeet ja sideaine on yhdistetty optimaalisella tavalla, tuloksena erinomainen sidoslujuus ja valmistusprosessi:

- **Tehokas leikkaavuus ja lyhyemmät hioma-ajat, vähäinen kuluminen.**
- **Vähäinen lämpökuormitus, työstettävä kappale ei kuumene.**
- **Seisokkiajoilta vältytään pitkien oikaisuvälien ansiosta.**

**Tyyppimerkinnot: 89A 802J5 AV217.** Jalokorundi yleiskäyttöön.

### Käyttö:

- **Yleiskäyttöinen ulkopyöröhionnassa (pitkittäishionta, suora/viisto pistohionta).**
- **Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa (esim. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin jne.)**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkäkestuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

### Huomautus:

Sopii myös tasohiontaan.

Muoto: 1

Muoto: 1

## Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	ulkoympärys
Hioma-aine	jalokorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	89A 80J5 AV217
Muoto	1
Laikan Ø D	400 mm
Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	400×40×127
Reiän Ø H	127 mm