



Suora kaksoislenkkiavain Torx®-ruuveihin, Torx®-profiili: E6XE8



Tilaustiedot

Tilausnumero	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, suora malli. Litteät päät ja ohuet renkaat ahtaisiin paikkoihin. Kaksois-T-profiilikahva.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, nikkelin päälle tehty kromaus.

Avaimen pituus L: 115,5 mm

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max: 9,6 mm

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max: 11,6 mm

suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$: 4,5 mm

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$: 5,5 mm

Tekninen kuvaus

Torx®-profiili ₂	E8
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	9,6 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	11,6 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	5,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	4,5 mm
Avaimen pituus L	115,5 mm
Torx®-profiili ₁	E6
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

