

Garant**NC-paikoituspora HSS-E-PM nro 112010 muovikotelossa 90°, Tyyppi: 6-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	112105 6-12
GTIN	4045197893796
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

NC-paikoitusporasarja muovikotelossa.

Suurteho-NC-paikoituspora.

Lastuamisaine jauhemetallurgista materiaalia **vaativiin kohteisiin** takaa pitkän käyttöiän ja täsmällisen keskitystarkkuuden. Erittäin hyvä hankauksenkesto ruostumattomilla teräksillä. Tarkka keskiosan kärkihionta, jossa on kapea poikkisärmä – helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Erittäin luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.

Ajopinnat DIN 1835-B:n mukaiset.**Sisältö:**

4 NC-paikoitusporaa nro 112010.

Sisältö:

NC-paikoitusporat: Koko 6; 8; 10; 12.

Toimituksen sisältö:

4-osainen NC-paikoitusporasarja muovilaatikossa.

Huomautus:

Käytä varsinaisen porauksen Ø:n kierroslukua (ei yleensä poran ulko-Ø:lle).

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	6 mm
---------------------------	------

Nimellis-Ø D _c	8 mm
Nimellis-Ø D _c	10 mm
Nimellis-Ø D _c	12 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Kärkikulma	90 astetta
Varsi	DIN 1835 B, h6
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöpora

Tarvikkeet

NC-paikoituspora HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112010 10
NC-paikoituspora HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112010 8
NC-paikoituspora HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112010 6
NC-paikoituspora HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112010 12