



Nauhanilkkurit antrasiitti OSLO Bau GORE II, S3 NB, EU-kokojärjestelmä: 47



Tilaustiedot

Tilausnumero	092785 47
GTIN	4044348290514
Tuoteluokka	09C

Kuvaus

Malli:

Nauhanilkkurit OSLO Bau GORE II, GORE-TEX®-kalvo tekee joustavaa nahkaa olevasta pintamateriaalista hengittävän ja myös vedenpitävän. **SECURA VARIO® -kantavaimennus.**

- **Umpinainen läppä.**
- **Perbunan Alpine -ulkopohja, antrasiitti.**
- **Topattu reunus.**
- **Sisäpohja aitoa nahkaa.**
- **Vahvistettu kärkisuojaus.**
- **Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.**

Standardi:

Nauhanilkkurit OSLO Bau GORE II, GORE-TEX®-kalvo tekee joustavaa nahkaa olevasta pintamateriaalista hengittävän ja myös vedenpitävän.

- **Umpinainen läppä.**
- **Perbunan Alpine -ulkopohja, antrasiitti.**
- **Topattu reunus.**
- **Sisäpohja aitoa nahkaa.**
- **Vahvistettu kärkisuojaus.**
- **Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Huomautus:

Leveä malli XB numerolla 092786.

Varastotuotteena EU-koot 39 – 46, tilaustuotteena EU-koot 39 – 51.

Huomautus mainosteksti:

Leveä malli XB numerolla 092786.

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: teräs

Naulaanastumissuojaus: teräs

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C

Kylmäneristys: -20 °C asti

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tekninen kuvaus

EU-kokojärjestelmä	47
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Kylmäneristys	-20 °C asti
Varvassuojuksen materiaali	teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
Suojausluokka	S3
Naulaanastumissuojaus	teräs
Sukupuoli	Miehille
Tuotetyyppi	Turvasaappaat