


**Tarkkuus-sisäkehähiomalaikka H×S×K (mm), 25×25×10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	595024
GTIN	9003176647384
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Erittäin tehokkaat erikoiskorundi-sisäpyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine.**

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen sisäpyöröhionnassa, esim. läpäreikien, sovitusten hiontaan.

**Erittely:**

**97A802I5V112 Steel Universal.**

Muoto: 5

Syvennyksen syvyys F 1: 10 mm

**Tekninen kuvaus**

Hionta-menetelmä	Sisäpyörö
Hioma-aine	tehoerikoiskorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	97A802I5V112 Steel universal
Muoto	5
Laikan Ø D	25 mm

Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	25×25×10
Reiän Ø H	10 mm
Syvennyksen Ø P	16 mm
Syvennyksen syvyys F 1	10 mm
Tuotetyyppi	Sisäpyörö-hiontalevy

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		