

**Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 125×20×32, Tyyppi: EK80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596100 EK80
GTIN	9003172817194
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Karkaistuille teräksille ja HSS:lle.

Erittely:

Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Hienousaste	hieno

Hioma-aineen lyhenne	A
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M
Hioma-aine	jalokorundi, valkoinen
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	25 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	20 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	16 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	125 mm
Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	125×20×32
Reiän Ø H	32 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

Tarvikkeet

Keskiörengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 32 mm	596000 32
--	-----------