



## Suora kaksoislenkkiavain Torx®-ruuveihin, Torx®-profiili: E10XE12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu, suora malli. Litteät päät ja ohuet renkaat ahtaisiin paikkoihin. Kaksois-T-profiilikahva.

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä, nikkelin päälle tehty kromaus.

Avaimen pituus L: 149,5 mm

suurin lenkin  $\varnothing D_1$  max: 13,7 mm

suurin lenkin  $\varnothing D_2$  max: 15,7 mm

suurin lenkin korkeus  $h_{1\max}$ : 6,5 mm

suurin lenkin korkeus  $h_{2\max}$ : 7,5 mm

### Tekninen kuvaus

Torx®-profiili <sub>2</sub>	E12
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	13,7 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	7,5 mm
Avaimen pituus L	149,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	15,7 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	6,5 mm
Torx®-profiili <sub>1</sub>	E10
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

