



Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 14X17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas – koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	195 mm
Avainkoko a_1	14 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	27,4 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	12,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	31,4 mm
Avainkoko a_2	17 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	11 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain