



## Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 22X24mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 619200 22X24  |
| GTIN         | 4018754021994 |
| Tuoteluokka  | 63A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Erinomainen taivutuslujuus, hyvä vääntöteho, erittäin kätevä ja kevyt. Kokoon 12×14 mm asti kuusiorengas - koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

**Standardi:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

### Tekninen kuvaus

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| suurin lenkin $\varnothing D_1$ max | 37 mm               |
| suurin lenkin $\varnothing D_2$ max | 40,5 mm             |
| suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$   | 15 mm               |
| Avainkoko $a_2$                     | 24 mm               |
| Avaimen pituus L                    | 245 mm              |
| suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$   | 16 mm               |
| Avainkoko $a_1$                     | 22 mm               |
| Avainkoon mitat                     | metriset mitat      |
| Standardi                           | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Renkaan asento                      | 10 astetta          |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu           |
| Raaka-aine         | kromiterässeosta         |
| Pinta              | kromattu (hilseilemätön) |
| avoin rengas       | kyllä                    |
| Tuotetyyppi        | Ruuviavain               |