



Suora kaksoislenkkiavain Torx®-ruuveihin, Torx®-profiili: E14XE18



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 619400 E14XE18 |
| GTIN | 4018754022366 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, suora malli. Litteät päät ja ohuet renkaat ahtaisiin paikkoihin. Kaksois-T-profiilikahva.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, nikkelin päälle tehty kromaus.

Avaimen pituus L: 185 mm

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max: 17,8 mm

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max: 22,5 mm

suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$: 8 mm

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$: 9,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| suurin lenkin $\varnothing D_1$ max | 17,8 mm |
| Torx®-profiili ₂ | E18 |
| Avaimen pituus L | 185 mm |
| suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$ | 8 mm |
| suurin lenkin $\varnothing D_2$ max | 22,5 mm |
| Torx®-profiili ₁ | E14 |
| suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$ | 9,5 mm |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromiteräseosta |
| Tuotetyyppi | Ruuviaivain |

