



Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 17X19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas – koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	213 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	12 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1\max$	31,2 mm
Avainkoko a_2	19 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	13 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2\max$	33,3 mm
Avainkoko a_1	17 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain