



## Suora kaksoislenkkiavain Torx®-ruuveihin, Torx®-profiili: E20XE24



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu, suora malli. Litteät päät ja ohuet renkaat ahtaisiin paikkoihin. Kaksois-T-profiilikahva.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä, nikkelin päälle tehty kromaus.

Avaimen pituus L: 227 mm

suurin lenkin  $\varnothing D_1$  max: 24,7 mm

suurin lenkin  $\varnothing D_2$  max: 29,2 mm

suurin lenkin korkeus  $h_{1\max}$ : 10,5 mm

suurin lenkin korkeus  $h_{2\max}$ : 12,5 mm

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	12,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	29,2 mm
Avaimen pituus L	227 mm
Torx®-profiili <sub>1</sub>	E20
Torx®-profiili <sub>2</sub>	E24
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	10,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	24,7 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

