



## Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 19X22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas – koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

**Standardi:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko <sub>1</sub>	19 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	13 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	22 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2\max$	38,4 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	14 mm
Avaimen pituus L	228 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1\max$	33,4 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain