



Hylsyavainsarja 1 tuuman nelikulma 14 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	646500
GTIN	4018754080175
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Ulkonelikulmat standardin DIN 33120-B 25 mukaiset, jousinasta. Sisänelikulmat, standardin DIN 3120-D 25 mukaiset, reikä ja vapautuspainike.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M30 - M52.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Toimituksen sisältö:

4 avainhylsyä – 12-kulmaiset: 1 kpl nro 647000 koot 46; 50; 55; 60

4 hylsyavainhylsyä – 6-kulm.: 1 kpl nro 647100 koot 65; 70; 75; 80

1 yleisnivel: 1 kpl

1 liukupää: Nro 648200

1 kädensija: Nro 648700

2 jatkokappaletta: 1 kpl nro 648000 koot 200; 410

1 räikköpää: Nro 647500

säilytys: teräspeltikotelo

Korkeus: 122 mm

Vääntönelikulma: 1 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 65-80 mm

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 46-60 mm

Tekninen kuvaus

Osien määrä	14
-------------	----

Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	12-kulmainen hylsyavain
Vääntönelikulma	1 tuuma
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	65-80 mm
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	46-60 mm
Pakkaus	teräspeltikotelo
Pituus	785 mm
Leveys	200 mm
Korkeus	122 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Liukupää, 1 tuuma ilman kahvaa	648200
Jatkokappale, 1" Kokonaispituus 200 mm	648000 200
Kuusiohylsy, 1 tuuma Avainkoko 80 mm	647100 80
12-kulmainen hylsy, 1 tuuma Avainkoko 55 mm	647000 55
Kuusiohylsy, 1 tuuma Avainkoko 70 mm	647100 70
Kahva 1 tuuma	648700
12-kulmainen hylsy, 1 tuuma Avainkoko 60 mm	647000 60
12-kulmainen hylsy, 1 tuuma Avainkoko 46 mm	647000 46
Jatkokappale, 1" Kokonaispituus 410 mm	648000 410
12-kulmainen hylsy, 1 tuuma Avainkoko 50 mm	647000 50
Kuusiohylsy, 1 tuuma Avainkoko 65 mm	647100 65
Kuusiohylsy, 1 tuuma Avainkoko 75 mm	647100 75
Räikköpää, 1" ilman kahvaa	647500