



Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 30X32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619200 30X32
GTIN	4018754022021
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Erinomainen taivutuslujuus, hyvä vääntöteho, erittäin kätevä ja kevyt. Kokoon 12×14 mm asti kuusiorengas - koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

Avainkoko a_2	32 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	50,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	22 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	20 mm
Avaimen pituus L	300 mm
Avainkoko a_1	30 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	48,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
avoin rengas	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain