



Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 22X24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas – koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	243 mm
Avainkoko a_2	24 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	38,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\text{ max}}$	15 mm
Avainkoko a_1	22 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\text{ max}}$	16 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	42 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain