



Räikkäpää, 3/4" kahvoilla varustettu



Tilaustiedot

Tilausnumero	645100
GTIN	2050001016225
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitinosat ovat standardin DIN 3122 / 3123 mukaisia, ulkonelikulma standardin DIN 3124 mukainen, sisänelikulma, jossa on poraus ja vapautusnuppi, on standardin DIN 3120 D 20 mukainen.

Standardi:

DIN 3122-D 20

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Vääntönelikulma: 3/4 tuuma

Hammasluku: 36

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Standardi	DIN 3122
Kokonaispituus	622 mm
Hammasluku	36
Työskentelykulma	10 astetta
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	kromattu
Räikkäpään leveys	70 mm
Tuotetyyppi	Räikkä

Tarvikkeet

Räikkäpää, 3/4" ilman kahvaa	645000
Varaosasarja 3/4 tuumaa	645200