

**Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 8X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	619705 8X10
GTIN	4045197673329
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas – koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	17,8 mm
Avainkoko a_2	10 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	6,5 mm
Avaimen pituus L	139 mm
Avainkoko a_1	8 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	7,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	19,3 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain