



## Kaksoisräikkälenkkiavain Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E10XE12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaattu. Erittäin helposti kiertyvät rengasräikät. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Kokonaispituus L: 150 mm

suurin lenkin Ø D1: 18,5 mm

suurin lenkin Ø D2: 20 mm

suurin lenkin korkeus h<sub>1</sub>: 7,3 mm

suurin lenkin korkeus h<sub>2</sub>: 7,7 mm

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus h <sub>1</sub>	7,3 mm
Torx®-profiili <sub>2</sub>	E12
suurin lenkin Ø D2	20 mm
suurin lenkin Ø D1	18,5 mm
Kokonaispituus L	150 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2</sub>	7,7 mm
Torx®-profiili <sub>1</sub>	E10
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain