

**Putkihylsyavain, Avainkoko: 10X13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	620120 10X13
GTIN	4045197438065
Tuoteluokka	62C

Kuvaus**Malli:**

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	13 mm
Kokonaispituus	140 mm
Avainkoko ₁	10 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	8,5 mm
Standardi	DIN 896 B
Raaka-aine	Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 175 mm	621800 175
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 8X180 mm	621600 8X180