



## Kaksoisräikkälenkkiavain Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E14XE18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619440 E14XE18
GTIN	4045197229984
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaattu. Erittäin helposti kiertyvät rengasräikät. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Kokonaispituus L: 190 mm

suurin lenkin Ø D1: 25,3 mm

suurin lenkin Ø D2: 28,4 mm

suurin lenkin korkeus h<sub>1</sub>: 9 mm

suurin lenkin korkeus h<sub>2</sub>: 10 mm

### Tekninen kuvaus

Torx®-profiili <sub>1</sub>	E14
suurin lenkin korkeus h <sub>1</sub>	9 mm
suurin lenkin Ø D1	25,3 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	190 mm
suurin lenkin Ø D2	28,4 mm
Torx®-profiili <sub>2</sub>	E18
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain