


**Penkkihionakoneen laikka H×S×K (mm), 150×25×51, Tyyppi: SC80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596220 SC80
GTIN	9003178226204
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihionakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishionakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Täyskovametallisten ja kovametallipäälysteisten työkalujen sekä valuraudasta ja volframista valmistettujen työkalujen teroittamiseen.

Erittely:

Piikarbidi vihreä, kovuusaste J.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahionalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Hienousaste	hieno

Hioma-aineen lyhenne	SiC
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Piikarbidi vihreä, kovuusaste J
Hioma-aine	piikarbidi, vihreä
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	32 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	150 mm
Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	150×25×51
Reiän Ø H	51 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

Tarvikkeet

Keskiörengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 51 mm	596000 51
--	-----------