

**Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 175×25×51, Tyyppi: EK60****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 596350 EK60 |
| GTIN | 9003177231186 |
| Tuoteluokka | 53Y |

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Karkaistuille teräksille ja HSS:lle.

Erittely:

Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|-----------|
| Rakeisuus | 60 |
| Hienousaste | keskikova |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s |
| Koostumus | Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M |
| Hioma-aine | jalokorundi, valkoinen |
| Hionta-menetelmä | Penkkihiomakone |
| Kavennusrenkaan sisä-Ø | 32 mm |
| Muoto | 1 |
| Laikan Ø D | 175 mm |
| Laikan leveys T | 25 mm |
| Tuotenimen määrite | 175×25×51 |
| Reiän Ø H | 51 mm |
| Tuotetyyppi | Penkkihiomakoneen laikka |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 51 mm | 596000 51 |
|---|-----------|