



Kuusioruuvimeisseli, T-kahva täyseristetyt, Kuusikulma: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	627440 4
GTIN	4010995279288
Tuoteluokka	63K

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä, muovinen T-väännin, terät kromi-vanadiiniterästä, mustattu, ruiskutettu suojaeristys.

Eristetty enint. 1000 V, valmistus standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaan.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	150 mm
Kuusikulma	4 mm
Kokonaispituus	176 mm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta