



Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 150×25×51, Tyyppi: NK60



Tilaustiedot

Tilausnumero	596220 NK60
GTIN	9003171306842
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Rakenneteräksille ja vähäseosteisille teräksille sekä harmaalle valuraudalle.

Erittely:

Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Rakeisuus	60

Hioma-aineen lyhenne	A
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M
Hioma-aine	normaalikorundi, siniharmaa
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	32 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	150 mm
Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	150×25×51
Reiän Ø H	51 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 51 mm	596000 51
-----------------------------------------------------	-----------