



Nauhanilkkurit antrasiitti STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, EU-kokojärjestelmä: 37



Tilaustiedot

Tilausnumero	092782 37
GTIN	4044348488010
Tuoteluokka	09C

Kuvaus

Malli:

Nauhanilkkurit STAVANGER Bau GORE II, GORE-TEX®-kalvo tekee joustavaa nahkaa olevasta pintamateriaalista hengittävän ja kuitenkin vedenpitävän. Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Hyvä viiltolujuus ja mekaanisen kulutuksen kesto. Leveä antura. Erittäin liukumaton myös sileillä, märillä ja öljyisillä pinnoilla. **SECURA VARIO® -kantavaimennuksella**, kuumuutta kestävä 220 °C:seen saakka.

- **Umpinainen läppä.**
- **Perbunan Alpine -ulkopohja, antrasiitti.**
- **Vahvistettu kärkisuojaus.**
- **Nauhakoukut.**
- **Korotettu varsi.**
- **Topattu reunus.**
- **Sisäpohja aitoa nahkaa.**
- **Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 36–51.

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: Teräs

Naulaanastumissuojaus: Teräs

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C

Kylmäneristys: -20 °C asti

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tekninen kuvaus

EU-kokojärjestelmä	37
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
Suojausluokka	S3
Varvassuojuksen materiaali	Teräs
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Kylmäneristys	-20 °C asti
Naulaanastumissuojaus	Teräs
Ominaisuudet	Vario®-vaimennin
Sukupuoli	Miehille
Tuotetyyppi	Turvasaappaat