

**Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 175×25×51, Tyyppi: NK36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596350 NK36
GTIN	9003176642075
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Rakenneteräksille ja vähäseosteisille teräksille sekä harmaalle valuraudalle.

Erittely:

Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	karkea
Rakeisuus	36

Hioma-aineen lyhenne	A
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	32 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	175 mm
Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	175×25×51
Reiän Ø H	51 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 51 mm	596000 51
---	-----------