

**Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm), 300×40×76, Tyyppi: NK60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596610 NK60
GTIN	9003170014151
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Muoto 5, jossa toispuolinen aukko 125×20 mm. **Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin**, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Rakenneteräksille ja vähäseosteisille teräksille sekä harmaalle valuraudalle.

Erittely:

Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	60
Hienousaste	keskikova

Hioma-aineen lyhenne	A
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M
Hioma-aine	normaalikorundi, siniharmaa
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	51 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	40 mm
Muoto	5
Laikan Ø D	300 mm
Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	300×40×76
Reiän Ø H	76 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 76 mm	596000 76
---	-----------