

**Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm), 175×25×32, Tyyppi: NK60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596310 NK60
GTIN	9003170029629
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin**, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

**Käyttö:**

Rakenneteräksille ja vähäseosteisille teräksille sekä harmaalle valuraudalle.

**Erittely:**

**Normaalikorundi** harmaansin., kovuusaste M.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

**Huomautus:**

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	60
Hienousaste	keskikova

Hioma-aineen lyhenne	A
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M
Hioma-aine	normaalikorundi, siniharmaa
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	25 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	20 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	16 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	175 mm
Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	175×25×32
Reiän Ø H	32 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

## Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 32 mm	596000 32
---	-----------