



Timantti-yhdistelmähiomakuppi, kannelle S0 / S0E DxTxH (mm), 100x30x20, Tyyppi: D64



Tilaustiedot

Tilausnumero	597112 D64
GTIN	9003171539394
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Kuppihiomalaikat CBN- tai timanttihiomapinnalla. Tehokkaat työkaluhiomalaikat, voimakkaasti hankaava hioma-aine (CBN tai timantti), sideaineena keinohartsi. Pitkä käyttöikä poistotehon säilyessä korkeana. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmä materiaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu.

Käyttö:

Taloudelliseen HSS- ja kovametalliterien esi- ja viimeistelyhiontaan hiomarunkoa vaihtamatta, kansi S0 / S0E. Käyttö mahdollista pareittain, nrot 597111 / 597112 tai 597121 / 597122.

Timanttipäällyste lyhytlastuisten, Fe-vapaiden materiaalien tehokkaaseen hiontaan, kuten kovametalli, monikiteiset terämateriaalit (PKD), keraamiset materiaalit (PKS). Tyyppimerkintä D15C50B, D64C50B W-Carbide.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D64
Hioma-aineen lyhenne	D

Koostumus	D64C50B W-Carbide
Hioma-aine	timantti
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Muoto	11A2
Laikan Ø D	100 mm
Laikan leveys T	30 mm
Tuotenimen määrite	100×30×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	8 mm
Hiomakerroksen korkeus X	2 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		