


**Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 175×25×51, Tyyppi: SC80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596350 SC80
GTIN	9003170096539
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin**, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

**Käyttö:**

Täyskovametallisten ja kovametallipäällysteisten työkalujen sekä valuraudasta ja volframista valmistettujen työkalujen teroittamiseen.

**Erittely:**

**Piikarbidi** vihreä, kovuusaste J.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

**Huomautus:**

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

**Tekninen kuvaus**

Hienousaste	hieno
Rakeisuus	80

Hioma-aineen lyhenne	SiC
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Piikarbidi vihreä, kovuusaste J
Hioma-aine	piikarbidi, vihreä
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	32 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	175 mm
Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	175×25×51
Reiän Ø H	51 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

## Tarvikkeet

Keskiörengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 51 mm	596000 51
--	-----------