

**Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm), 200×32×51, Tyyppi: EK80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596410 EK80
GTIN	9003170783798
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Karkaistuille teräksille ja HSS:lle.

Erittely:

Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Hienousaste	hieno

Hioma-aineen lyhenne	A
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M
Hioma-aine	jalokorundi, valkoinen
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	32 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	200 mm
Laikan leveys T	32 mm
Tuotenimen määrite	200×32×51
Reiän Ø H	51 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 51 mm	596000 51
---	-----------