

**CBN-kuppihiomalaikka H×S×K (mm), 100×20×20, Tyyppi: B126****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597320 B126
GTIN	9003176366582
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Työkaluhiomalaikat, CBN-pinnoite** keinohartsipohjalla takaa pitkän käyttöiän ja tasaisen korkean hiomatehon. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmä materiaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu. Hieno pinnan laatu, hyvä poistoteho. **Tekniset tiedot: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Käyttö:**

**Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa.**

**Runsasseosteisten (HSS-)työkalu- ja hiiletysterästen sekä stelliitin hiontaan.** Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	B126
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Muoto	12V9
Laikan Ø D	100 mm

Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	100×20×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	2 mm
Hiomakerroksen korkeus X	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		