




Timantti-kuppihiomalaikka H×S×K (mm), 100×35×20, Tyyppi: D126



Tilaustiedot

Tilausnumero	597520 D126
GTIN	9003176753092
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella. Hienorakeinen rakenne takaa keskihienon/hienon pinnanlaadun, hyvä poistoteho. **Tyypimerkintä: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D126
Hioma-aineen lyhenne	D
Koostumus	D126C75B DIAGO W-Carbide
Hioma-aine	timantti
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Muoto	11V9
Laikan Ø D	100 mm

Laikan leveys T	35 mm
Tuotenimen määrite	100×35×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	2 mm
Hiomakerroksen korkeus X	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		