

**Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm), 250×32×51, Tyyppi: NK36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596510 NK36
GTIN	9003176642648
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin**, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

**Käyttö:**

Rakenneteräksille ja vähäseosteisille teräksille sekä harmaalle valuraudalle.

**Erittely:**

**Normaalikorundi** harmaansin., kovuusaste M.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

**Huomautus:**

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	36
Hienousaste	karkea

Hioma-aineen lyhenne	A
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	32 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	250 mm
Laikan leveys T	32 mm
Tuotenimen määrite	250×32×51
Reiän Ø H	51 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

## Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 51 mm	596000 51
---	-----------