




## Timantti-kuppihiomalaikka H×S×K (mm), 100×35×20, Tyyppi: D181



### Tilaustiedot

Tilausnumero	597520 D181
GTIN	9003176765897
Tuoteluokka	53Y

### Kuvaus

#### Malli:

**Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella.** Karkearakeinen rakenne, hyvä poistoteho.  
**Tyyppimerkintä: D181C75B DIAGO W-Carbide.**

#### Käyttö:

**Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan.** Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D181
Hioma-aineen lyhenne	D
Koostumus	D181C75B DIAGO W-Carbide
Hioma-aine	timantti
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Muoto	11V9
Laikan Ø D	100 mm

Laikan leveys T	35 mm
Tuotenimen määrite	100×35×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	2 mm
Hiomakerroksen korkeus X	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		