



Nauhanilkkurit, musta/hopea Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 38



Tilaustiedot

Tilausnumero	092292 38
GTIN	4044465252075
Tuoteluokka	04Y

Kuvaus

Malli:

Moderni ja turvallinen nauhakenkä, klassinen nauhoitus ja GORE-TEX®-kalvo poikkeuksellisen mukavaa ilmanvaihtoa varten. Vedenpitävä ja hengittävä.

- **Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.**
- **Hankausta kestävä, hengittävä vuorimateriaali.**
- **Erytyiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.**
- **Liukumaton ulkopohja kumia.**
- **Kantapehmuste PU-vaahtoa.**
- **ESD-kelpoinen.**

Standardi:

Moderni ja turvallinen nauhakenkä, klassinen nauhoitus ja GORE-TEX®-kalvo poikkeuksellisen mukavaa ilmanvaihtoa varten. Vedenpitävä ja hengittävä.

- **Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.**
- **Hankausta kestävä, hengittävä vuorimateriaali.**
- **Erytyiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.**
- **Liukumaton ulkopohja kumia.**
- **Kantapehmuste PU-vaahtoa.**
- **ESD-kelpoinen.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 35–51.

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C

Tekninen kuvaus

EU-kokojärjestelmä	38
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
Varvassuojuksen materiaali	Komposiitti
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
Suojausluokka	S3
Sarja	Black Eagle Safety
Sukupuoli	Miehille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvasaappaat