



## Nauhanilkkurit, musta/hopea Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 42



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 092292 42     |
| GTIN         | 4044465252136 |
| Tuoteluokka  | 04Y           |

### Kuvaus

#### Malli:

Moderni ja turvallinen nauhakenkä, klassinen nauhoitus ja GORE-TEX®-kalvo poikkeuksellisen mukavaa ilmanvaihtoa varten. Vedenpitävä ja hengittävä.

- **Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.**
- **Hankausta kestävä, hengittävä vuorimateriaali.**
- **Erytyiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.**
- **Liukumaton ulkopohja kumia.**
- **Kantapehmuste PU-vaahtoa.**
- **ESD-kelpoinen.**

#### Standardi:

Moderni ja turvallinen nauhakenkä, klassinen nauhoitus ja GORE-TEX®-kalvo poikkeuksellisen mukavaa ilmanvaihtoa varten. Vedenpitävä ja hengittävä.

- **Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.**
- **Hankausta kestävä, hengittävä vuorimateriaali.**
- **Erytyiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.**
- **Liukumaton ulkopohja kumia.**
- **Kantapehmuste PU-vaahtoa.**
- **ESD-kelpoinen.**

#### Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

**Huomautus:**

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 35–51.

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C

---

## Tekninen kuvaus

|  |                    |
|--|--------------------|
| Naulaanastumissuojaus  | tekstiili          |
| Varvassuojuksen materiaali                                     | Komposiitti        |
| Suojausluokka  | S3                 |
| EU-kokojärjestelmä   | 42                 |
| Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) | Yli 200 °C         |
| Sarja  | Black Eagle Safety |
| Sukupuoli  | Miehille           |
| sähköstaattinen ominaisuus                                     | EGB/ESD            |
| Tuotetyyppi  | Turvasaappaat      |