

**Kuppi-hiomalaikka, keraaminen, H×S×K (mm), 80×40×20, Tyyppi: SK80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

Kuppihiomalaikka ja: **Sintrattu korundi**, hieno raekoko 80, runsasseosteisille teräksille **enintään 67 HRC**. **Tyypimerkinnät: 454A801N5V3U5 steel high alloyed**.

**Etu:**

**Kehän puoli kyllästetty keinohartsilla**, parempi särmän kestävyys.

**Käyttö:**

- **Yleiskäyttöinen lastuamistyökalujen, kuten porat, jyrsimet jne. jälkihiontaan.**
- **Märkähionnassa suositellaan käytettäväksi emulsiota / hiontaöljyä.**

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	80
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aine	sintrattu korundi
Koostumus	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta

Muoto	6
Laikan Ø D	80 mm
Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	80×40×20
Reiän Ø H	20 mm
Seinämän paksuus W	6 mm
Pohjan paksuus E	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka