



## Nauhanilkkurit, musta/hopea Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 44



### Tilaustiedot

Tilausnumero	092292 44
GTIN	4044465252167
Tuoteluokka	04Y

### Kuvaus

#### Malli:

Moderni ja turvallinen nauhakenkä, klassinen nauhoitus ja GORE-TEX®-kalvo poikkeuksellisen mukavaa ilmanvaihtoa varten. Vedenpitävä ja hengittävä.

- **Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.**
- **Hankausta kestävä, hengittävä vuorimateriaali.**
- **Erityiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.**
- **Liukumaton ulkopohja kumia.**
- **Kantapehmuste PU-vaahtoa.**
- **ESD-kelpoinen.**

#### Standardi:

Moderni ja turvallinen nauhakenkä, klassinen nauhoitus ja GORE-TEX®-kalvo poikkeuksellisen mukavaa ilmanvaihtoa varten. Vedenpitävä ja hengittävä.

- **Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.**
- **Hankausta kestävä, hengittävä vuorimateriaali.**
- **Erityiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.**
- **Liukumaton ulkopohja kumia.**
- **Kantapehmuste PU-vaahtoa.**
- **ESD-kelpoinen.**

#### Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

**Huomautus:**

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 35–51.

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C

---

## Tekninen kuvaus

Suojausluokka	S3
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
EU-kokojärjestelmä	44
Varvassuojuksen materiaali	Komposiitti
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
Sarja	Black Eagle Safety
Sukupuoli	Miehille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvasaappaat